



WH66821105D



FLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
Type de connecteur/prise USB	AC

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Dimensions

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur de montage	47 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 12 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----