



WYE100



Radioset FM, Radio UP, Lautsprecher UP, 2-fach Rahmen kallysto.pur, brillantweiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Breite	151,50 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung