



WH37140305D

### FLF Gr.1 complet: 2x Poussoir d'INC 37.5x62.5mm Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 2      |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |
| Transparent           | Non             |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 62.70 mm |
| Largeur                              | 37.50 mm |
| Profondeur                           | 45 mm    |
| Profondeur de montage                | 12 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 33 mm    |

##### Commandes et indicateurs

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Nombre de touches       | 2                      |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |
| Contact d'acquiescement | Non                    |

##### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect |
|---------------------------|--------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Textes

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                                 |
| Éclairage            | Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED |
| Type de commutation  | Série contact inverseur à bouton-poussoir        |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect             |

##### Convient pour

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |  |
|-------------------------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|