



EU302

**Kontrollrelais, Spannung, 3 ph.**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	60 mm

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	3N, 400/230 V
---------------------	---------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

**Leistung**

Leistung	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

**Einstellungen**

Ausschaltverzögerungszeit	12 s
---------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Sammelschiensystem DIN Schiene
-------------	-----------------------------------