



EU302

**Kontrollrelais, Spannung, 3 ph.**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

2

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe

85 mm

Breite

35 mm

Tiefe

60 mm

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung

3N, 400/230 V

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP30

**Leistung**

Leistung

5 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

4 W

**Konnektivität**

Anschlussart

Schraubanschluss

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1

8 A

**Einstellungen**

Ausschaltverzögerungszeit

12 s

**Installation, Montage**

Montage auf

Sammelschienensystem  
DIN Schiene