



HXF001H

Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore sciolto h3 h1600

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 0,72 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

Tensione nominale d'impiego CA 0 - 0 V

Tensione nominale in DC 24 - 24 V