



HXF001H

**Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore scatolato h3 h1600**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	0,72 VA
--------------------------------	---------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di comando DC	24 - 24 V
------------------------	-----------

Tensione nominale d'impiego CA	0 - 0 V
--------------------------------	---------

Tensione nominale in DC	24 - 24 V
-------------------------	-----------