



75144134



IP20

Glas-Sensor 4fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

Leistung

Stromaufnahme	12,50 mA
---------------	----------

Abmessungen

Einbautiefe	24,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm
Höhe	160 mm
Breite	86 mm
Tiefe	37,70 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungsstellen	8
-------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Werkstoff	Aluminium Glas
Glanzgrad	Glänzend

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
Montageart	Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja