



510040



Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Leistung

Glühlampenlast 2 - 2 W

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 61,20 mm

Breite 61 mm

Tiefe 41,50 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Aufdruck Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja