



510040



Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Leistung

Glühlampenlast	2 - 2 W
----------------	---------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	61,20 mm
------	----------

Breite	61 mm
--------	-------

Tiefe	41,50 mm
-------	----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
-------------	---------------------------------------

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----