



B05542

Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 rouge à têtes IP55 960°C

Caractéristiques techniques

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de montage du couvercle	Fixation par encliquetage

Installation, montage

Installation sous l'eau	Non
Montage sur	Montage au plafond Montage mural
Encastrément par coulage de béton	Non

Dimensions

Profondeur	35 mm
Diamètre	60 mm

Matière

Couleur	Rouge
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
Code RAL	3000
Couleur du produit	Rouge feu
Matériau	Polypropylène (PP)

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs IK	IK07

Équipement

Blindé	Non
Plombable	Non

Fonctions

Avec insert arrière	Oui
---------------------	-----

Forme

Forme	Rond
-------	------

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 60 °C
------------------------	-------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui