



FB9923009016

**Goulotte FB 100x230mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	230 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	19660 - 19660 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77
---	----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

**Normes**

Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

