



FB9923009016

Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur du couvercle | 230 mm |

Plastron, porte

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 1 |
|----------------------|---|

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Section intérieure / utile | 19660 - 19660 mm ² |
|----------------------------|-------------------------------|

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 77 |
|---|----|

Matières

| | |
|------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Blanc signalisation |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Normes

| | |
|--|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|--|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 5 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | No |

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

