



FB9923009016

**FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 100 mm  |
| Breedte       | 230 mm  |
| Lengte        | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 230 mm  |

**Deksel, deur**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 1 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Binnendoorsnede | 19660 - 19660 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------------|

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 77 |
|--|----|

**Materiaal**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 9016                    |
| Kleur                  | Verkeerswit             |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

**Uitrusting**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 5 |
| Aantal scheidingswanden | 4     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

