



FB9923009016

Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------|---------|
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Oberteil Breite | 230 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 19660 - 19660 mm ² |
|-----------------------------|-------------------------------|

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 77 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9016 |
| Farbe | Verkehrsweiß |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

Ausstattung

| | |
|---|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 5 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 4 |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

