



FB9923009016

Calha FB 100x230; 4 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

| | |
|------------------|---------|
| Altura | 100 mm |
| Largura | 230 mm |
| Comprimento | 2000 mm |
| Largura da tampa | 230 mm |

Tampa, porta

| | |
|----------------------------|---|
| Número de tampas montáveis | 1 |
|----------------------------|---|

Dimensões

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Secção transversal interior | 19660 - 19660 mm ² |
|-----------------------------|-------------------------------|

Capacidade

| | |
|--|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 77 |
|--|----|

Materiais

| | |
|------------|-----------------------------|
| Material | Policloreto de vinilo (PVC) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Código RAL | 9016 |
| Cor | Branco trânsito |

Segurança

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP20 |

Normas

| | |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

Conetividade

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Acoplamento de calhas | Sem acoplamento |
|-----------------------|-----------------|

Equipamento

| | |
|------------------------------------|-------|
| Número de partições | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 5 |
| Número de partições conectáveis | 4 |
| Clipe de fixação de cabos incluído | Sim |
| Com película protetora | Não |

Instalação, montagem

| | |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Sim |
|--------------------|-----|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

