



LAR02KK7011

Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel Spannungsbereich >32mm eisengrau

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen Ja

Mit Bodenbelagsaussparung Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Abmessungen

Einbaudurchmesser 122 mm

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Geeignet für Feuchtreinigung Nein

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Produktfarbe Eisengrau

RAL Nummer 7011

Farbe Eisengrau

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 0,5 kN

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Stoßfestigkeit IK IK07

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

