



LAR02KK7011

Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå

#### Tekniska egenskaper

##### Instruktioner

Golvunderhåll Torr

##### Arkitektur

Med skyddsram för matta Ja

Med urspårning för golvbeläggning Nej

##### Skydd, dörr

Typ av lock Utan lock

##### Dimensioner

Inbyggnadsdiameter 122 mm

##### Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering Ja

Lämplig för upphöjda golvsystem Ja

Lämplig för våtrengöring Nej

##### Material

Material Polyamider (PA)

Produktfärg Stålgrå

RAL-kod 7011

Färg Stålgrå

##### Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last) 5 kN

Vertikal belastning på små ytor 0,5 kN

##### Säkerhet

Skyddsklass i oanvänt skick IP30

Slagtålighet IK IK07

##### Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

#### Illustrationer | teckningar

