



LAR02KK7011

Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, max 5kN, IK08, plast, Grå

Tekniska egenskaper

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	122 mm
--------------------	--------

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Material

Material	Polyamider (PA)
Produktfärg	Stålgrå
RAL-kod	7011
Färg	Stålgrå

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	0,5 kN

Säkerhet

Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Slagtålighet IK	IK07

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

