



47636086



Розетка з з/к, кришка, замок, 16А/250В, антрацит, Q.x

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 16 A

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Номинальна напруга 250 - 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Код RAL 7021

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 53 mm

Глибина 71 mm

Кількість одиниць 1

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Сумісний із

Berker Q.x

Sustainability

Відповідність RoHS Yes