



B03216



### Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 22x10 W

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	22 mm

##### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	0 - 90
-------------------------------	--------

##### Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
--------------------------	----

##### Adatto per

01 TMC 22x10 / 01 TMU 22x10
-----------------------------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

#### Illustrazioni | Disegni

