



LNH0080M

**NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gG

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

80 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

120 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

6.50 W

**Abmessungen**

Höhe

58.50 mm

Breite

21 mm

Tiefe

79 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja