



LNH0080M

**Fusível de facas NH000 gG 80A 500V**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Curva

gG

**Fusível**

Dimensão do fusível

NH000

Características do fusível

gG

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão

AC/DC

Tensão nominal de funcionamento Ue

500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

500 - 500 V

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

80 A

**Condições de utilização**

Isolado

Não

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

**Potência**

Potência total dissipada em IN

6,50 W

**Dimensões**

Altura

58,50 mm

Largura

21 mm

Profundidade

79 mm

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim