



LNH0080M

## Nožasti osigurač NH000 80A, gG, kombinovana indikacija

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

Krivulja gG

#### Osigurač

Veličina osigurača NH000

Karakteristike osigurača gG

#### Napon

Vrsta napajanja AC/DC

Nazivni radni napon  $U_e$  500 - 500 V

Nazivni napon pri AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Električna struja

Nazivna struja 80 A

#### Uvjeti korištenja

Izolirano Ne

#### Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć  $I_{cn}$  AC prema IEC 60898-1 120 kA

#### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 6,50 W

#### Dimenzije

Visina 58,50 mm

Širina 21 mm

Dubina 79 mm

#### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da