



WH23580305Q

kallysto AP komplett: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja