



WH23580307Q

**kallysto AP komplett: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

---

**Texte**

Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja