



WE122



**Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc pur  
Code RAL 9010  
Finition Brillant  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 70,50 mm  
Largeur 146 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme française NF

**Installation, montage**

Montage sur Encastré  
En saillie

**Connectivité**

Avec fixation à griffes Non  
Type de montage Fixation par vis  
Type de connecteur/prise USB Norme française NF

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non  
Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non  
Pré-équipé avec 2x prises de courant

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK07  
Classe de protection (IP) IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Sans couvercle

---

**Textes**

Protection

Sans protection

---

**Adapté à**

essensya

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui