



WE122



Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure
Code RAL 9010
Finition Brillant
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 70,50 mm
Largeur 146 mm
Nombre d'unités 2
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme française NF

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Connectivité

Avec fixation à griffes Non
Type de montage Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB Norme française NF

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non
Pré-équipé avec 2x prises de courant

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK07
Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Sans couvercle

Textes

Protection

Sans protection

Adapté à

essensya

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui