



85121200



Relais-Einsatz 1fach

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1000 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedien- und Bewegungsmelder Nebenstelle

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja