



85121201



### Relais-Einsatz, Tragring rund

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
--------------------------------	------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1000 W
------------------------------------	--------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

##### Texte

Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
---------------------	--

Montageart	Mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----