



722\_201\_010

**uniway Stecksocket IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm)**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	20 mm
Breite	120 mm
Tiefe	180 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	3 - 3 mm
Höhe Sammelschiene	10 mm

**Architektur**

Polanzahl	7
-----------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Lieferumfang**

Mit Deckel	Ja
------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja