



HW1W408DS

## ACB HW1 800A 4P Rozłącznik powietrzny wysuwny

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> t=1s 220-240 V AC zgodnie z IEC 60947-3	55 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> t=1s 380-415 V AC zgodnie z IEC 60947-3	55 kA

#### Architektura

Liczba biegunów	4
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	12000 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak