



LF6015107030

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x150mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7300 - 7300 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	46
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein