Fiche technique du produit
WH50820403A



WH50820403A



kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 avec face pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension de sortie	5 - 5 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	52 mm
Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 23 USB
Installation, montage	
Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical
Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Cache, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02

Sécurité

Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui