
Fiche technique du produit
WH50820404A



WH50820404A



kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T23 + face pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension de sortie	5 - 5 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	52 mm
Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23 USB

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules	1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02

Sécurité	
Indice de protection IP	IP21

Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification	
Avec inscription	Non

Textes	
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Type	Appareil gr. I

Convient pour
kallysto encastré

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui