
Produktdatenblatt
WH50820405A



WH50820405A

kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T23 + Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Spannung	
Ausgangsspannung	5 - 5 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	52 mm
Anzahl Einheiten	3
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
Einbautiefe	7 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23 USB
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Anschluss mit Kabelschuh
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	USB
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02

Sicherheit	
Schutzart IP	IP21

Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein

Texte	
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja