



UW-S125-10M

uniway Stecksocket IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm), 8 Stk.

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	120 mm
Tiefe	180 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	3 - 3 mm
Höhe Sammelschiene	10 mm

Architektur

Polanzahl	7
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid (PA)

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja