



WH22640003T

**kallysto montage en canaux: Prise 3x T13/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Gris**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 V       |
| Tension nominale | 230 - 230 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Code RAL              | 7035       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hauteur               | 80 mm  |
| Largeur               | 100 mm |
| Profondeur            | 61 mm  |
| Profondeur de montage | 7 mm   |

##### Raccordement

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Montage | Canal d'installation |
|---------|----------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                                          |
| Housse               | Plaque pleine                                             |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui