



WH22640005T

kallysto montage en canaux: Prise 3x T13/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	80 mm
---------	-------

Largeur	100 mm
---------	--------

Profondeur	61 mm
------------	-------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Canal d'installation
---------	----------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Plaque pleine
--------	---------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui