



WH22640005T

kallysto montage en canaux: Prise 3x T13/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 100 mm

Profondeur 61 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Canal d'installation

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Raccordement à fiche

Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 3

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription Non

---

**Textes**

---

Housse Plaque pleine

---

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

Type Appareil gr. I

---

**Convient pour**

---

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Sans halogène Oui

---

Conforme à la directive RoHS Oui

---