



510110



### Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Leistung

Glühlampenlast 2 - 2 W

##### Werkstoff

Werkstoff Metall  
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 70,80 mm

Breite 70,80 mm

Tiefe 30,10 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

##### Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Aufdruck Ohne Aufdruck

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja