



510110



Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Leistung	
Glühlampenlast	2 - 2 W
Werkstoff	
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	30,10 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Texte	
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Geeignet für	
Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x	
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja