



WH22640000T

kallysto montage en canaux: Prise 3x T13/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

230 V

Tension nominale

230 - 230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

80 mm

Largeur

100 mm

Profondeur

61 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Canal d'installation

Connectivité

Type de montage

Fixation par encliquetage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Identification

Avec inscription

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui