



5610211



### KUP-10/2 Klingelplatte 10/2 UP Alu STABILA

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Ruftaster

Aluminium  
Edelstahl

Oberfläche

Eloxiert

##### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	11 mm
---------------------	-------

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	10
------------------	----

##### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------