



GKWAD03006

Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 250 V
Toegekende stootspanning	4 kV

Elektrische Stroom

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	10 mm
Kabellengte	0,6 m

Afmetingen

Lengte	600 mm
--------	--------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
Type connector/stekker	Wago Winsta

Connectiviteit

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Uitrusting

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
Type kabel	H05VV-F

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	3
--	---

Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Wit

Vermogen

Brandbelasting	0,46 kWh
----------------	----------

Weerstand

Doorgangsweerstand	1 mΩ
--------------------	------

Kabel

Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C
--	-------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja