



GKWAD03006

## Technické vlastnosti

### Architektura

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 3 |
|------------|---|

### Napětí

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Maximální provozní napětí | 250 V       |
| Jmenovité napětí          | 230 - 250 V |
| Návrhové rázové napětí    | 4 kV        |

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 20 A |
|-----------------|------|

### Kabel

|               |       |
|---------------|-------|
| Průměr kabelu | 10 mm |
|---------------|-------|

### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 600 mm |
|-------|--------|

### Kabel

|              |       |
|--------------|-------|
| Délka kabelu | 0,6 m |
|--------------|-------|

### Připojení

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Průřez vodiče          | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Typ konektoru/zástrčky | Wago Winsta                 |

### Kryt, dveře

|              |     |
|--------------|-----|
| Blokovatelné | Ano |
|--------------|-----|

### Konektivita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet vodičů | 3 |
|--------------|---|

### Vybavení

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mechanické kódování | Ano      |
| Typ kabelu strana 1 | Konektor |
| Typ kabelu strana 2 | Zástrčka |
| Typ kabelu          | H05VV-F  |

### Podmínky použití

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|-----------------------------------------------|---|

### Materiál

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Barva                  | Černá |
| Barva kontaktní vložky | Bílá  |

### Výkon

|                  |          |
|------------------|----------|
| Požární zatížení | 0,46 kWh |
|------------------|----------|

### Odolnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Kontaktní odpor | 1 mΩ |
|-----------------|------|

### Kabel

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Vedení trvale odolné vůči teplotě do | 70 °C |
|--------------------------------------|-------|

### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |