



KDN499B

**Pente de lig. 4P 125A (forq.) 35mm2 56M**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 125 A

**Arquitetura**

Número de polos 2

**Dimensões**

Comprimento 964 mm

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 4000 V

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 400 V

**Conexão**

Secção transversal de condutor rígido 35 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com bifurcação

**Capacidade**

Número de módulos 56

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim