



MZ201

Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	4000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	9,50 mm
Tiefe	40 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

