



MZ201

**Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	6 A
-----------	-----

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

**Kapazität**

Anzahl Module	0,50
---------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	4000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltkontakte	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltkontakte	6000

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	80 mm
Breite	9,50 mm
Tiefe	40 mm

**Ausstattung**

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

