



MZ203

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	15 VA
-----------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	230 - 415 V
Steuerspannung DC	110 - 130 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC
Isolationsspannung Ui	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 415 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	110 - 130 V

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

